


Novità


Mandrini per elettrotensili ad impulso



Caratteristiche

Capacità mm	Materiale ghiera	Morsetti	A mm	B mm	Peso gr	Forza di tiro
1,6-13	Plastica	Con inserto in metallo duro	56	42,7	260	20N+/-10N

Come utilizzare il mandrino




STEP 1:

Tirare il collare frontale con la mano fino a veder comparire la **banda rossa**



STEP 2:

Come con un mandrino tradizionale ruotare la ghiera anteriore per aprirlo e chiuderlo.



STEP 3:

Quando il mandrino è chiuso bene sulla punta premere il collare frontale con la mano per bloccare la ghiera anteriore. La **banda rossa scompare**.

Modelli disponibili



Modello	Attacco	Coppia max	Applicazioni
TUPID13F12R	1/2 filettato	113 N.m	Trapano



Modello	Attacco	Coppia max	Applicazioni
TUPID13X1	1/4 esag.	67 N.m	Avvitatore a impulsi



Modello	Attacco	Coppia max	Applicazioni
TUPID13SQ12	1/2 quadro	113N.m	Bullonatrice a impulsi